



LAVEUSES ESSOREUSES SÉRIE LS LS-332  
**FAITES POUR DURER** LS-355

**GIRBAU**

# LAVEUSES ESSOREUSES SÉRIE LS

## FAITES POUR DURER



LS-332



LS-355



## HARD-MOUNT TECHNOLOGY

### ESSORAGE EFFICACE

Les machines à laver **LS Series** travaillent à des vitesses d'essorage qui **atteignent 130G**. Leur installation requiert des systèmes d'ancrage moyennant une base en béton sur un plancher ferme en vue de permettre un fonctionnement sans bruits ni vibrations



### CONCEPTION ROBUSTE

Son châssis est construit avec un profilé mécano-soudé recouvert d'une couche primaire et de peinture époxy très résistante. Le tambour et la cuve sont en acier inoxydable AISI-304. Les autres parties sont en tôle Galvalume recouverte d'une couche primaire et de peinture époxy très résistante. Ces matériaux garantissent une résistance élevée à la corrosion de tout l'ensemble.



- + DURÉE DU LINGE
- + QUALITÉ DE LAVAGE
- HUMIDITÉ RÉSIDUELLE

### TRAITEMENT DÉLICAT

Le système d'emboutissage à trous sans angles vifs garantit un traitement délicat du linge et facilite l'évacuation de l'eau lors de l'essorage final, et garantit le soin du tissu. Ainsi, de faibles taux d'humidités résiduelles sont obtenus, ce qui prolonge la durée de vie utile des tissus.



## GIRBAU

Genuine Spare Parts

Sa vidange de grande capacité permet une évacuation rapide de l'eau du bain, évite toute obstruction causée par d'éventuelles particules solides et résiste aux produits chimiques actuels, ce qui fait d'elle le système le plus fiable du marché.


Avec la possibilité d'une double sortie d'eau indépendante (uniquement sur les modèles PM Control).





# GIRBAU

## PM CONTROL



- 99 Programmes (20 fixes et 79 programmables) ; chaque programme peut contenir jusqu'à 11 phases.
- Entrées d'eau : 3 types d'eau.
- Niveaux : 6 niveaux de bain.
- Température : de 0° à 90° ou de 32° à 94°F.
- Dosage : 4 dosages par machine et 5 voyants externes pour dosage centralisé, de durée programmable.
- Rotations : 3 types de rotation variables + rotation 0.
- Temps : de 1 à 99 minutes par phase.
- Refroidissement : sélectionnable pour tissus synthétiques.
- Vidange : simple ou double vidange.
- Essorage : 2 vitesses.
- Temps d'essorage : de 1 à 12 minutes par phase.
- Avertisseur acoustique : programmable dans la durée.
- Vérification des erreurs et des messages d'alarmes.
- Programme test.

## DOSAGE POLYVALENT

Système de **dosage interne** (bac à produits automatiques et auto-nettoyants pour produits solides et liquides) et **externe** (jusqu'à 5 signaux indépendants).

Les produits chimiques sont dans tous les cas dilués préalablement dans le collecteur, pour éviter ainsi abîmer le tissu à cause du contact direct.



Dosage interne  
LS-355




Dosage interne  
LS-332

**OPTIONS DE CHAUFFAGE:** Électrique, Vapeur, Sans chauffage (apport externe d'eau chaude).

MODÈLE		LS-332	LS-355
Capacité facteur remplissage 1/9	kg	35	61
Capacité facteur remplissage 1/10	kg	32	55
Ø Tambour	mm	900	1.080
Longueur tambour	mm	500	600
Volume tambour	dm <sup>3</sup>	318	550
Poids net	kg	596	1.100
Poids brut **	kg	681	1.240
Hauteur H	mm	1.440	1.745
Largeur L	mm	1.093	1.422
Profondeur P	mm	1.163	1.400
Base porte au sol h	mm	420	620
Vitesse de lavage	r.p.m.	40	34
Vitesse d'essorage	r.p.m.	510	465
Facteur G		131	130
Ø Vidange D	(mm) inch.	(75) 3"	(75) 3"
Ø Eau A	(mm) inch.	(19) 3/4"	(25,4) 1"
Ø Vapeur V	(mm) inch.	(12,7) 1/2"	(19) 3/4"
Puissance moteurs	kW 50 Hz	0,65/0,75/2,6	1,2/1,6/3,4
	kW 60 Hz	0,75/1/3	1,4/2,1/3,7
Chauffage électrique	kW	21	33
Dimensions avec emballage LxPxH	mm	1.200x1.250x1.550	1.520x1.490x1.960

GIRBAU S.A. se réserve le droit d'introduire des modifications



LS-332 • LS-355

## FILIALES

Argentina - Buenos Aires - Tel. +54-1 149017600 - girbauargentina@girbau.com  
 Australia - Sydney - Tel. +61 2 96755860 - sales.australia@girbau.com  
 Brazil - Sao Paulo - Tel. +55 11-29820446 - girbaudobrasil@girbau.com  
 China - Shanghai & Hongkong - Tel. +86-21-5713 1103 - info.china@girbau.com  
 Cuba - La Habana - Tel. (+53-7) 8662071 al 73 - girbau@girbau.co.cu  
 Dominican Rep. - Punta Cana - Tel. +1 809-959-0615 - infodominicana@girbau.com  
 France - Grésy sur Aix - Tel. +33 456 574 030 - infofrance@girbau.com  
 Germany - Ratingen - Tel. +49 2102 9934619 - girbaugermany@girbau.com  
 Italy - Marcon (VE) - Tel. +39 0418654330 - infoitaly@girbau.com  
 Mexico - Cancún - T. +52 998 688 6336 - info.mexico@girbau.com  
 Portugal - Porto - Tel. +351 22 3758909 - vendasportugal@girbau.com  
 U.A.E. - Dubai - Tel. +971 4-8839951 - sales.gme@girbau.com  
 U.K. - Hitchin - Tel. +44(0)-1462 427780 - info.uk@girbau.com  
 U.S.A. - Oshkosh, WI & Los Angeles, Ca - Tel. +1(920) 2318222 - info@cgilaundry.com

## SIÈGE SOCIAL

GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain - girbau.com  
 Tel. (+34) 93 886 2219 - sales@girbau.com

