

ROBINET SIMPLE PRESTO 605 EAU CHAUDE

Réf. 64 662 PRESTO 605



Azur Concept Blanchisserie vous propose ce ROBINET SIMPLE PRESTO 605. Le robinet sur plage pour lavabo permet l'oulement d'eau par simple pression sur le bouton-poussoir. L'eau s'arre automatiquementapr une temporisation rl en usin

ROBINET SIMPLE PRESTO 605 EAU CHAUDE

Réf. 64 662 PRESTO 605

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fonction :
 - Le robinet sur plage pour lavabo PRESTO® 605 permet de déclencher l'écoulement d'eau par simple pression sur le bouton-poussoir et l'arrête automatiquement grâce à une temporisation fixe de 15 secondes
- Durée d'écoulement :
 - 15 secondes $\pm$ 5 secondes
- Débit :
- Réglage 4 positions permettant de verrouiller et d'obtenir un débit régulier
- Dispositif anti-coup du béliet : fermeture du robinet par diminution progressive du débit
- Matière et couleur de finition :
- Corps et composants en laiton avec traitement nickel-chrome
- Composants du mécanisme réalisés en techno polymère polyacétal (POM) assurant la résistance à la corrosion et à l'entartrage
- Étanchéité réalisée par élastomères Nitrile/EPDM
- Normes / Agréments :
 - Laiton corps et composants conforme à NF EN1982/CC754S, NF EN 12164 / CW614N, NF EN 12165 / CW617N
 - Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
 - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
 - Attestation de Conformité Sanitaire ACS
 - Pression d'utilisation recommandée :
 - 1 à 5 bar
 - Alimentation hydraulique :
 - Mâle G 1/2" (15x21) en eau chaude
 - Repère :
 - Rouge indiquant le robinet alimenté en eau chaude
- Résistance thermique :
 - Ce robinet résiste à une température de 75°C dans le cadre de chocs thermiques pour éradiquer la légionelle comme le préconise l'arrêté E.C.S. du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public
- Sécurité :
 - Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée
 - Repère par point de couleur inusable et indémontable
 - Livré avec :
 - Ecrou pour tube 12x14
 - Joint fibre
 - Rondelle de serrage inox
 - Ecrou de serrage laiton
 - Rondelle de serrage nitrile